



# MASTER PL-L Xtra 4 Pin



## MASTER PL-L XTRA 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané zpravidla jako obecné osvětlení ve stropních svítidlech v obchodech, pohostinství a kancelářích vyžadujících vyšší úroveň osvětlení. Zářivky MASTER PL-L Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-L, a velmi nízkému procentu výskytu předčasné poruchovosti, nabízejí výrazně nižší provozní náklady. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými HF předřadníky a je vybavena nástrčnou patičí.

### Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně předežhřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                 |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Patice krytky                    | 2G11 [2G11]        |
| Referenční měření toku           | Sphere             |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 21 000 h           |
| Světelně technické               |                    |
| Kód barvy                        | 840 [CCT of 4000K] |


|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Světelný tok                                 | 2 800 lm          |
| Barevné konstrukce                           | Studená bílá (CW) |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,38              |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,38              |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 4000 K            |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                   | 81 lm/W           |

## MASTER PL-L Xtra 4 Pin

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Index podání barev (CRI)         | 80      |
| <b>Provozní a elektrické</b>     |         |
| Spotřeba energie                 | 36,3 W  |
| Proud zdroje (jmen.)             | 0,435 A |
| <b>Řízení a stmívání</b>         |         |
| Stmívatelné                      | Ano     |
| <b>Certifikace a použití</b>     |         |
| Třída energetické účinnosti      | G       |
| Obsah rtuti (Hg) (max.)          | 3 mg    |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 3,0 mg  |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 37 kWh  |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423277  |


|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Označení a balení</b>         |                                       |
| Objednací název produktu         | MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P 1CT/25    |
| Celý název výrobku               | MASTER PL-L XTRA 36W/840/4P<br>1CT/25 |
| Full EOC                         | 871150089760240                       |
| Objednací kód                    | 89760240                              |
| Číslo materiálu (12NC)           | 927904784014                          |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                                     |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500897602                         |
| Číslování SAP – balení v krabici | 25                                    |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500897619                         |

### Rozměrové výkresy



| Product                               | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max) | C (max)  |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P<br>1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm  | 384,2 mm | 410 mm  | 416,6 mm |

### Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P 1CT/25

## MASTER PL-L Xtra 4 Pin

