



MASTER PL-C 2 Pin

PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C es una lámpara fluorescente compacta de potencia media y eficaz, que se usa típicamente en luces descendentes generales para aplicaciones en comercios, hotelería y oficinas. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. La versión de 2 pines está diseñada para funcionar con dispositivos electromagnéticos y cuenta con una base de lámpara a presión.

Advertencias y seguridad

- Usar únicamente con dispositivo de control electromagnético
- Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara
- No es posible regular la intensidad
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GX23-2
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	10,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Blanco incandescente
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	62 lm/W

Índice de producción de color (IRC)	82
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	12.7 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.285 A
Controles y atenuación	
Regulable	No

MASTER PL-C 2 Pin

Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (nominal) 1.4 mg

Información del producto

Nombre del producto del pedido	PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX
Nombre del producto completo	PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150027635300
Descripción de código local	MASTER PL-C 13W/827 GX23-2/2P 1CT/5X10CC
Código del pedido	927904982762


N.º de material (12NC)	927904982762
Código local	165019
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500276353
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8711500275936

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	80.7 mm	99.0 mm	121.6 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 Pin

Lifetime



Life Expectancy Diagram - PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

