



PL-C Cluster 2-Pin Base

PL-C 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GX23-2
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	10 000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	841 [CCT of 4100K]
Flux lumineux	800 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Efficacité lumineuse (nominale)	62 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	12,7 W
Courant de la lampe (nom.)	0,285 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-C 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO
Nom complet du produit	PL-C 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO
Code de commande	383133
Numéro de matériau (12 CN)	927904984030
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677110987
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	60046677110989


PL-C Cluster 2-Pin Base

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C 13W/841/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	80,7 mm	99,0 mm	121,6 mm
ALTO					

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - PL-C 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - PL-C 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO



Lumen Maintenance Diagram - PL-C 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO

PL-C Cluster 2-Pin Base

Durée de vie

Life Expectancy Diagram - PL-C 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO

