



PL-C Cluster 2-Pin Base

MASTER PL-C 13W/840 GX23-2/2P 1CT/5X10CC

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran salida de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		LLMF 4000h nominal, horiz.	
Base de casquillo	GX23-2 [GX23-2]	LLMF 6000h nominal, horiz.	87 %
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	6500 h	LLMF 8000h nominal, horiz.	84 %
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	10000 h		81 %
SSF 2.000 h nom, ciclo 3 h	99 %	Mecánicos y de carcasa	
LSF 4.000 h nom, ciclo 12 h	98 %	Power (Rated) (Nom)	12.7 W
LSF 6.000 h nom, ciclo 12 h	92 %	Corriente de lámpara (nom.)	0,285 A
SSF 8.000 h nom, ciclo 3 h	78 %	Temperatura	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Temperatura de diseño (nom.)	28 °C
Código de color	840 [CCT de 4,000 K]	Controles y regulación	
Flujo lumínico (nom.)	800 lm	Regulable	No
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	800 lm	Aprobación y aplicación	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	62 lm/W		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	82		
LLMF 2000h nominal, horiz.	92 %		


PL-C Cluster 2-Pin Base

Datos de producto

Código de producto completo	871150027637700
Nombre de producto del pedido	MASTER PL-C 13W/840 GX23-2/2P 1CT/ 5X10CC
EAN/UPC - Producto	8711500276377
Código de pedido	927904984062

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	50
N.º de material (12NC)	927904984062
Peso neto (pieza)	49,900 g



Plano de dimensiones





Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840 GX23-2/2P 1CT/5X10CC	27,1 mm	27,1 mm	80,7 mm	99,0 mm	121,6 mm

PL-C ALTO 13W/840/2P

Datos fotométricos



Lifetime



PL-C Cluster 2-Pin Base

Lifetime

