



# MASTER PL-C 2 Pin

## MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24D-3 [ G24d-3]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
zřz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zřz syst 4000h jm. 3h cykl	98 %
zřz syst 6000h jm. 3h cykl	92 %
zřz syst 8000h jm. 3h cykl	78 %

Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	1800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm
Barevné konstrukce	Žárovkové světlo
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	92 %
zz systému 4000h jmen.	87 %
zz systému 6000h jmen.	83 %

zz systému 8000h jmen.	81 %
------------------------	------

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	26.5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,335 A

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Informace na patiči	2P [ 2 kolíky]

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	32 kWh

# MASTER PL-C 2 Pin


Product Data	
Úplný kód výrobku	871150062095870
Objednací název produktu	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500620958
Objednací kód	62095870
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927906182740
Celková hmotnost (kus)	64,300 g
ILCOS Code	FSQ-26/27/1B-I-G24d=3

## Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předradníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


## Rozměrové výkresy




PL-C 26W/827/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

## Fotometrické údaje



Barva světla /827



Barva světla /827

# MASTER PL-C 2 Pin

## Životnost

