



MASTER PL-C 2-nastainen

MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24D-3 [G24d-3]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	6500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	10000 h
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	98 %
LSF 6000h	92 %
LSF 8000h	78 %

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	1800 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1800 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	68 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	92 %
LLMF 4000 h nimellinen	87 %
LLMF 6000 h nimellinen	83 %

LLMF 8000 h nimellinen	81 %
------------------------	------

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	26.5 W
Lampun virta (nim.)	0,335 A

Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	32 kWh

MASTER PL-C 2-nastainen


Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150062100970
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500621009
Tilauuskoodi	62100970
Osoittaja – määrä/pakkaus	1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	50
Materiaalinumero (12NC)	927906184040
Nettopaino (kappale)	64,300 g
ILCOS Code	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.


Mittapiirros




PL-C 26W/840/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Valonjakotiedot



Värisävy /840



Värisävy /840

MASTER PL-C 2-nastainen

Käyttöikä

