



MASTER PL-C 2P



MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	G24D-3 [G24d-3]	80	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	26,5 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,335 A
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	1.740 lm	Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337	Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	66 lm/W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	27 kWh

MASTER PL-C 2P

EPREL Registrierungsnummer	423289
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150063531070
Bestellcode	63531070


Material-Nr. (12NC)	927906186540
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500635310
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500716002

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2P

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

