



# MASTER PL-C Xtra 2-nastainen

## MASTER PL-C XTRA 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Tämä on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. MASTER PL-C Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-C -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitälaitteissa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24D-3 [ G24d-3]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	16000 h
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	98 %
LSF 6000h	97 %
LSF 8000h	95 %
LSF 12000h	90 %
LSF 16000h	50 %

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [ CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	1800 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1800 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	68 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	>80
LLMF 2000 h nimellinen	92 %
LLMF 4000 h nimellinen	87 %
LLMF 6000 h nimellinen	83 %
LLMF 8000 h nimellinen	81 %
LLMF 12000 h nimellinen	79 %
LLMF 16000 h nimellinen	78 %
LLMF 20000 h nimellinen	77 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampun virta (nim.)	0,325 A

Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C

# MASTER PL-C Xtra 2-nastainen

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	2P [ 2-nastainen]

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	32 kWh


Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150089883870

Tilastuotteen nimi	MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500898838
Tilauskoodi	89883870
Sähkönumero	4922806
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	50
Materiaalinumero (12NC)	927906283014
Nettopaino (kappale)	64,300 g
ILCOS Code	FSQ-26/30/1B-I-G24d-3

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen kuristimen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

## Mittapiirros





PL-C Xtra 26W/830/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	171,4 mm

# MASTER PL-C Xtra 2-nastainen





## Valonjakotiedot



Värisävy /830

Värisävy /830

## Käyttöikä



## MASTER PL-C Xtra 2-nastainen

