



MASTER PL-C Xtra 2 Pin



MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Zářivky MASTER PL-C Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-C, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento předčasné poruchovosti. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena zasouvací patice.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G24D-3 [G24d-3]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	16 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1 800 lm

Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68 lm/W
Index podání barev (CRI)	80

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Provozní a elektrické

Spotřeba energie	26,7 W
Proud zdroje (jmen.)	0,325 A

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----


Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	27 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423290

Označení a balení


Objednací název produktu	MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150089886970
Objednací kód	89886970
Číslo materiálu (12NC)	927906284014
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500898869
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500898883

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	171,4 mm



Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra 2 Pin


Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

