



# MASTER PL-C Xtra 4 Pin



## MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-C Xtra is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. MASTER PL-C Xtra-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van een standaard MASTER PL-C-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch HF-VSA met geïntegreerde voorverwarming en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

### Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie            |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                       | G24Q-3 [G24q-3]    |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere             |
| Gegevens lichttechniek         |                    |
| Kleurcode                      | 830 [CCT of 3000K] |
| Lichtstroom                    | 1.800 lm           |


|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Kleuraanduiding                         | Warmwit (WW) |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,44         |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,403        |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)    | 3000 K       |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 75 lm/W      |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 82           |

# MASTER PL-C Xtra 4 Pin

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |         |
|-----------------------------------|---------|
| Energieverbruik                   | 27,5 W  |
| Lampstroom (nom.)                 | 0,300 A |
| Dimbaarheid en regelsystemen      |         |
| Dimbaar                           | Ja      |
| Keurmerken en classificaties      |         |
| Energie-efficiëntielabel          | G       |
| Kwikinhoud (Hg) (max.)            | 3 mg    |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)            | 3,0 mg  |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur     | 28 kWh  |
| EPREL-registratienummer           | 423291  |


| Productgegevens                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX |
| Volledige productnaam            | MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC  |
| Full EOC                         | 871150089889070                         |
| Bestelcode                       | 89889070                                |
| Materiaalnr. (12NC)              | 927906383014                            |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500898890                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 50                                      |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500898913                           |

## Maatschets



| Product                                 | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|-----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 130,7 mm | 149,0 mm | 163,9 mm |



## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

