



MASTER PL-C Xtra 4 Pin



MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-C Xtra jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Zářivky MASTER PL-C Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-C, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento předčasné poruchovosti. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným předehříváním a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X 0,38	
Patice krytky	G24Q-3 [G24q-3]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y 0,38	
Referenční měření toku	Sphere	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti 4000 K	
Světelně technické		Měrný výkon (jmen.) (nom.) 75 lm/W	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Index podání barev (CRI) 80	
Světelný tok	1 800 lm	Provozní a elektrické	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Spotřeba energie 27,5 W	

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Proud zdroje (jmen.)	0,300 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	28 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423292
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX


Celý název výrobku	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/ 5X10CC
Full EOC	871150089892070
Objednávací kód	89892070
Číslo materiálu (12NC)	927906384014
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500898920
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500898944

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

