



MASTER PL-C Xtra 2 Pin

MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Zářivky MASTER PL-C Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-C, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento předčasné poruchovosti. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena zasouvací patice.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti 4000 K	
Patice krytky	G24D-2 [G24d-2]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	16 000 h	Index podání barev (CRI)	82
Světelné technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Spotřeba energie	17,9 W
Světelný tok	1 200 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,220 A
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)		

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX


Full EOC	871150095030770
Objednací kód	95030770
Číslo materiálu (12NC)	927906484014
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500950307
Číslování SAP – balení v krabičce	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500950321

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	150,4 mm



Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

