



# MASTER PL-C Xtra 2 Pin

## MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Dette er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Lyskildene i MASTER PL-C Xtra-serien har dessuten betraktelig lavere totale driftskostnader takket være den lange levetiden (over dobbelt så lang som for en standard MASTER PL-C-lyskilde) og den lave forekomsten av tidlige feil. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

### Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G24D-2 [G24d-2]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	16 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	1 200 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)

Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	67 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	17,9 W
lyskildestrom (nom.)	0,220 A

# MASTER PL-C Xtra 2 Pin

## Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

## Godkjenning og bruksområde

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) 3,0 mg

Energiforbruk kWh/1000 t 22 kWh

## Produktdata


Produktnavn for bestilling MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Fullstendig produktnavn MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Full EOC 871150095030770


Lokal kodebeskrivelse	3820853
Bestillingskode	95030770
Materialenr. (12NC)	927906484014
Lokal bestillingskode	3820853
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500950307
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500950321

## Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	150,4 mm



## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



# MASTER PL-C Xtra 2 Pin

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

