



MASTER PL-C Xtra 4 Patillas

MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C Xtra es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios, hostelería y oficinas. Las lámparas MASTER PL-C Xtra también proporcionan menores costes de explotación gracias a su vida útil, que es más del doble que la de una lámpara MASTER PL-C estándar, y su índice de fallos tempranos muy baja. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 4 patillas se ha diseñado para su uso en equipos de control HF con precaldeo integrado y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	G24Q-2 [G24q-2]	Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.)	33000 h	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	73 lm/W
LSF precald 2.000h nom, 3h	99 %	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	>80
LSF precald 4.000h nom, 3h	98 %	LLMF 2000h nominal, horiz.	92 %
LSF precald 6.000h nom, 3h	97 %	LLMF 4000h nominal, horiz.	88 %
LSF precald 8.000h nom, 3h	96 %	LLMF 6000h nominal, horiz.	86 %
LSF precald 16.000h nom, 3h	94 %	LLMF 8000h nominal, horiz.	84 %
LSF precald 20.000h nom, 3h	90 %	LLMF 12000h nominal, horiz.	81 %
		LLMF 16000h nominal, horiz.	79 %
		LLMF 20000h nominal, horiz.	78 %
Datos técnicos de la luz			
Código de color	830 [CCT de 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Flujo lumínico (nom.)	1200 lm	Corriente de lámpara (nom.)	0,210 A
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1200 lm		
Designación de color	Blanco cálido (WW)		

MASTER PL-C Xtra 4 Patillas


Temperatura	
Temperatura de diseño (nom.)	28 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	4P [4 Patillas]
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh

Datos de producto	
Código de producto completo	871150095033870
Nombre de producto del pedido	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Producto	8711500950338
Código de pedido	95033870
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	50
N.º de material (12NC)	927906583014
Peso neto (pieza)	55,300 g
ILCOS Code	FSQ-18/30/1B-E-G24q=2

Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Plano de dimensiones




PL-C Xtra 18W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/ 830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm

MASTER PL-C Xtra 4 Patillas





Datos fotométricos



Designación de color /830

Designación de color /830

Vida útil



MASTER PL-C Xtra 4 Patillas

