



MASTER PL-C Xtra 4 Pin



MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-C Xtra is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. MASTER PL-C Xtra-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van een standaard MASTER PL-C-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch HF-VSA met geïntegreerde voorverwarming en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24q-2
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.200 lm


Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	67 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	18,4 W
Lampstroom (nom.)	0,220 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh
EPREL-registratienummer	423295


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
Volledige productnaam	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150095036970
Bestelcode	8711500950369
Materiaalnr. (12NC)	927906584014
Lokale code	PLC18W8404PXTRA
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500950369
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500950383

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm



Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra 4 Pin


Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

