



PL-C Cluster 4-Pin Base Energy Advantage

PL-C 18W/841/XEW/4P/ALTO 14W

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G24Q-2 [G24q-2]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	841 [CCT of 4100K]
Flux lumineux	1 100 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Fonctionnement et électricité	
Consommation	16,1 W
Courant de la lampe (nom.)	0,237 A

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-C 18W/841/XEW/4P/ALTO 14W
Nom complet du produit	PL-C 18W/841/XEW/4P/ALTO 14W
Code de commande	220418
Numéro de matériau (12 N.C.)	927906884020
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677220419
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677220414

PL-C Cluster 4-Pin Base Energy Advantage

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C 18W/841/XEW/4P/ALTO 14W	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm

