



PL-T Triple 4-Pin Base Energy Advantage

PL-T 32W/835/XEW/A/4P/27W 1CT/5X10 ALTO

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.

Données du produit


Renseignements généraux		Courant de la lampe (nom.)	
Culot-Base	GX24Q-3 [GX24q-3]	0,320 A	
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)		
Données techniques sur l'éclairage		Commandes et gradation	
Code de couleur	835 [CCT of 3500K]	Intensité variable	Oui
Flux lumineux	1 900 lm		
Désignation de couleur	Blanc (BLC)	Approbation et utilisation	
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Efficacité lumineuse (nominale)	70 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Données de produit	
Fonctionnement et électricité		Nom du produit de la commande	PL-T 32W/835/XEW/A/4P/27W 1CT/5X10 ALTO
Consommation	28 W	Nom complet du produit	PL-T 32W/835/XEW/A/4P/27W 1CT/5X10 ALTO
		Code de commande	220228
		Numéro de matériau (12 N.C.)	927906983520

PL-T Triple 4-Pin Base Energy Advantage

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677220228
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10


EAN/CUP – Boîte	50046677220223
-----------------	----------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	C (max)
PL-T 32W/835/XEW/A/4P/27W 1CT/5X10 ALTO	41,0 mm	123,0 mm	138,7 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - PL-T 32W/835/XEW/A/4P/27W 1CT/5X10 ALTO

