



MASTER PL-C cu 4 pini



MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.

MASTER PL-C este o lampă fluorescentă eficientă, de putere medie, compactă, utilizată în mod tipic în corpuri de iluminat cu distribuție inferioară pentru aplicații din magazine, industria hotelieră și birouri. Tehnologia originală de punte inventată de Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficacitate mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Varianta cu 4 pini este proiectată pentru funcționare cu balast electronic de frecvență înaltă cu pre-încălzire integrată și este furnizată cu o bază de lampă de tip cuplare/decuplare.

Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control de înaltă frecvență utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G24Q-2 [G24q-2]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	1.200 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,44
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,403

Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	67 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	18,4 W
Curent lampă (nom.)	0,230 A


MASTER PL-C cu 4 pini

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	1,4 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	19 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423302

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX


Numele complet al produsului	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.
Full EOC	871150062333170
Cod de comandă	62333170
Număr material (12NC)	927907283040
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500623331
Numărător SAP – Pachete per exterior	50
EAN/UPC – Cutie	8711500715890

Cote



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	142,9 mm


Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C cu 4 pini

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

