



# MASTER PL-C 4 Pin

## PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C es una lámpara fluorescente compacta de media potencia y eficaz, que se usa típicamente en luminarias descendentes para la iluminación de comercios, hotelería y aplicaciones de oficina. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. La versión de 4 pines está diseñada para funcionar con dispositivos de control de alta frecuencia (HF) electrónicos con precalentamiento incorporado y cuenta con una base de lámpara a presión.

### Advertencias y seguridad

- Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara así como el dispositivo de control de alta frecuencia utilizado
- La vida útil es más corta cuando se utiliza el interruptor con frecuencia y no se precalientan correctamente los electrodos
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

### Datos del producto


| Información general                    |                    | Índice de producción de color (IRC) |         |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------|
| Tapa-base                              | G24Q-2 [G24q-2]    |                                     | 82      |
| Información técnica sobre la luz       |                    | Operación y aspectos eléctricos     |         |
| Código de color                        | 840 [CCT of 4000K] | Consumo de energía                  | 18,0 W  |
| Flujo luminoso                         | 1.200 lm           | Corriente de la lámpara (nominal)   | 0,230 A |
| Designación de color                   | Blanco frío (CW)   | Controles y atenuación              |         |
| Temperatura de color correlacionada    | 4000 K             | Regulable                           | Sí      |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 67 lm/W            |                                     |         |

MASTER PL-C 4 Pin

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Aprobación y aplicación              |                             |
| Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 1,4 mg                      |
| Consumo de energía kWh/1000 h        | 20 kWh                      |
| Información del producto             |                             |
| Nombre del producto del pedido       | PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX |
| Nombre del producto completo         | PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX |
| Full EOC                             | 871150027631500             |


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Código del pedido                    | 927907284003  |
| N.º de material (12NC)               | 927907284003  |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1             |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8711500276315 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 50            |
| EAN/UPC - Caja                       | 8711500275899 |

Plano de dimensiones



| Product                     | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 109,5 mm | 128,0 mm | 142,9 mm |

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4 Pin

Lifetime



Life Expectancy Diagram - PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

