



# MASTER PL-C 4 Pin

## MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným předehříváním a je vybavena nástrčnou patičí.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24Q-3 [ G24q-3]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	13000 h
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	98 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	97 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	90 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	92 %
zz systému 4000h jmen.	87 %
zz systému 6000h jmen.	83 %

zz systému 8000h jmen.	81 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	26.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,335 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patiči	4P [ 4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	29 kWh

# MASTER PL-C 4 Pin


Product Data	
Úplný kód výrobku	871150062335570
Objednací název produktu	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500623355
Objednací kód	62335570
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927907383040
Celková hmotnost (kus)	60,400 g
ILCOS Code	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3

## Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


## Rozměrové výkresy




PL-C 26W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/ 830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm

## Fotometrické údaje



Barva světla /830



Barva světla /830

# MASTER PL-C 4 Pin

## Životnost

