



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et medium effekts kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske HF-forkoblinger med integrert forhåndsvarming, og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G24Q-3 [G24q-3]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1800 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1800 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	67 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
LLMF 2000 timer, målt	92 %
LLMF 4000 timer, målt	87 %
LLMF 6000 timer, målt	83 %
LLMF 8000 timer, målt	81 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	26.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,335 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskilde feste	4P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	29 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150062335570

MASTER PL-C 4 Pin


Produktnavn for bestilling	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500623355
Bestillingskode	62335570
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	50

Materialenr. (12NC)	927907383040
Nettovekt (stykk)	60,400 g
ILCOS Code	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Målskisse




PL-C 26W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/ 830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm

Fotometriske data



Fargekode /830



Fargekode /830

MASTER PL-C 4 Pin

Levetid

