



MASTER PL-L Xtra 4 Pin



MASTER PL-L XTRA 24W/830/4P 1CT/25

De MASTER PL-L Xtra is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt in plafondarmaturen voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. MASTER PL-L Xtra-lampen leveren verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van standaard MASTER PL-L-lampen, en hun zeer geringe percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G11 [2G11]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	21.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.800 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	75 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	24,3 W
Lampstroom (nom.)	0,345 A

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg

Energieverbruik kWh/1.000 uur	25 kWh
EPREL-registratienummer	423307

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MASTER PL-L XTRA 24W/830/4P 1CT/25
Volledige productnaam	MASTER PL-L XTRA 24W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150026767240
Bestelcode	26767240
Materiaalnr. (12NC)	927907583015
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500267672
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500267689

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L XTRA 24W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	290 mm	315 mm	321,6 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L XTRA 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

