



PL-T Triple 4-Pin Base Energy Advantage

PL-T 42W/835/XEW/A/4P/33W 1CT/5X10 ALTO

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.

Données du produit


Renseignements généraux		Courant de la lampe (nom.)	
Culot-Base	GX24Q-4 [GX24q-4]	0,320 A	
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)	Commandes et gradation	
Données techniques sur l'éclairage		Intensité variable	
Code de couleur	835 [CCT of 3500K]	Oui	
Flux lumineux	2 300 lm	Approbation et utilisation	
Désignation de couleur	Blanc (BLC)	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K	1,4 mg	
Efficacité lumineuse (nominale)	67 lm/W	Données de produit	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Nom du produit de la commande	
Fonctionnement et électricité		PL-T 42W/835/XEW/A/4P/33W 1CT/5X10 ALTO	
Consommation	34,5 W	Nom complet du produit	
		PL-T 42W/835/XEW/A/4P/33W 1CT/5X10 ALTO	
		Code de commande	
		220285	
		Numéro de matériau (12 N.C.)	
		927908183520	

PL-T Triple 4-Pin Base Energy Advantage

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677220280
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10


EAN/CUP – Boîte	50046677220285
-----------------	----------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	C (max)
PL-T 42W/835/XEW/A/4P/33W 1CT/5X10 ALTO	41,0 mm	145,0 mm	160,7 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - PL-T 42W/835/XEW/A/4P/33W 1CT/5X10 ALTO

