



# MASTER PL-L 4 Pin



## MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

### Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


| Obecné informace                             |                    | Index podání barev (CRI)    |         |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| Patice krytky                                | 2G11 [2G11]        | 82                          |         |
| Referenční měření toku                       | Sphere             |                             |         |
| Světelně technické                           |                    | Provozní a elektrické       |         |
| Kód barvy                                    | 830 [CCT of 3000K] | Spotřeba energie            | 40,0 W  |
| Světelný tok                                 | 3 500 lm           | Proud zdroje (jmen.)        | 0,320 A |
| Barevné konstrukce                           | Teplá bílá (WW)    | Řízení a stmívání           |         |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,44               | Stmívatelné                 | Ano     |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,403              | Certifikace a použití       |         |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 3000 K             | Třída energetické účinnosti | G       |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                   | 88 lm/W            | Obsah rtuti (Hg) (max.)     | 2 mg    |
|                                              |                    | Obsah rtuti (Hg) (jmen.)    | 2,0 mg  |

# MASTER PL-L 4 Pin

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 40 kWh                        |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423311                        |
| <b>Označení a balení</b>         |                               |
| Objednací název produktu         | MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25 |
| Celý název výrobku               | MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25 |
| Full EOC                         | 871150061094240               |
| Objednací kód                    | 61094240                      |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Číslo materiálu (12NC)            | 927908208370  |
| Číslování SAP – počet v balení    | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro         | 8711500610942 |
| Číslování SAP – balení v krabičce | 25            |
| Pouzdro – EAN/UPC                 | 8711500610959 |

## Rozměrové výkresy



| Product                       | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max) | C (max)  |
|-------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm  | 509,2 mm | 535 mm  | 541,6 mm |

## Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

