



MASTER PL-L (4-nastainen)



MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L on keski-/suuritehoinen lineaarinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleisiin kattovalaisimiin myymälöissä ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeampia valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. Se on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa ja elektronisissa HF-liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G11 [2G11]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	3 500 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	88 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	40,0 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER PL-L (4-nastainen)

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	40 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423311

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25
Koko tuotenimi	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150061094240


Paikallisen koodin kuvaus	4923953
Tilauskoodi	61094240
Tuotekoodi (12NC)	927908208370
Paikallinen koodi	4923953
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500610942
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500610959

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L (4-nastainen)

