



MASTER PL-L 4 stift

MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L är ett linjärt kompakt lysrör med medelhög till hög effekt som normalt används för allmän belysning med takarmaturer i butik, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. Den har utformats för användning med både elektromagnetiska och elektroniska HF-driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Produktdata

Allmän information	
Socket	2G11 [2G11]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
Systembeskrivning	Högfrekvens [Högfrekvens (HF)]
LSF varm 2000tim Spec. [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec. [3t]	99 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	98 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	97 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	82 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	50 %
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	3500 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3500 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	88 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	>80
LLMF 2 000 tim specificerat	95 %
LLMF 4 000 tim specificerat	94 %

LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 6 000 tim specificerat	92 %
LLMF 12 000 tim specificerat	91 %
LLMF 16 000 tim specificerat	90 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Lampström (nom)	0,320 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	30 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	4P [4-stifts]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+

MASTER PL-L 4 stift


Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	44 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150061094240
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25
EAN/UPC – Produkt	8711500610942
Beställningsnummer	61094240

E-nummer	8344724
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	927908208370
Nettovikt (stycke)	134,000 g
ILCOS kod	FSDH-40/30/1B-L/P-2G11

Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket driftdon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Måttskiss




PL-L 40W/830/4P HF

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Fotometriska data



Ljusfärg /830



Ljusfärg /830

MASTER PL-L 4 stift

