



# MASTER PL-L 4 Broches

## MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	2G11 [ 2G11]	Flux lumineux (nominal) (nom.)	3500 lm
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	20000 h	Couleur	Blanc brillant (CW)
Description du système	Haute fréquence [ Haute fréquence (HF)]	Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	88 lm/W
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LSF Preheat 6000 h Rated	98 %	Dépréciation à 2000 h	95 %
LSF Preheat 8000 h Rated	97 %	LLMF 4000 h Rated	94 %
LSF Preheat 16000 h Rated	82 %	Dépréciation à 5000 h	93 %
LSF Preheat 20000 h Rated	50 %	LLMF 8000 h Rated	92 %
		LLMF 12000 h Rated	91 %
		LLMF 16000 h Rated	90 %
		LLMF 20000 h Rated	90 %
Photométries et Colorimétries			
Code couleur	840 [ CCT de 4000K]		
Flux lumineux (nom.)	3500 lm		

# MASTER PL-L 4 Broches


Courant lampe (nom.)	0,320 A
<b>Températures</b>	
Température de fonctionnement (nom.)	30 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
Intensité réglable	Oui
<b>Matériaux et finitions</b>	
Informations sur le culot	4P
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	44 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871150061097340
Désignation Produit	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25
Code barre produit (EAN)	8711500610973
Code de commande	61097340
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	25
Code industriel (12NC)	927908208470
Poids net (pièce)	134,000 g
ILCOS Code	FSDH-40/40/1B-L/P-2G11

## Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement, ainsi que par l'appareillage de contrôle appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

## Schéma dimensionnel



PL-L 40W/840/4P HF

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

# MASTER PL-L 4 Broches

## Données photométriques

