



MASTER PL-L 4 stift



MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L är ett linjärt kompakt lysrör med medelhög till hög effekt som normalt används för allmän belysning med takarmaturer i butik, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. Den har utformats för användning med både elektromagnetiska och elektroniska HF-driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket driftdon som används
- Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	2G11 [2G11]	80	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Effektförbrukning	40,0 W
Ljusflöde	3 500 lm	Lampström (nom)	0,320 A
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Styrenheter och dimring	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38	Dimbar	Ja
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38	Användning och godkännande	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Energieffektivitetsklass	G
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	88 lm/W	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	2 mg
		Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg

MASTER PL-L 4 stift


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	423312

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25
Full EOC	871150061097340
Beskrivning av lokal kod	8344726
Beställningsnummer	61097340


Materialnummer (12NC)	927908208470
Lokal kod	8344726
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500610973
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC – Hölje	8711500610980

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

