



TUV PL-L

TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

TUV PL-L lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en topudledning på 253,7 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilden giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger		Mekanik og armaturhus	
Fod	2G11	Lyskildeform	2xT16
Driftslevetid (nom.)	9.000 t	Godkendelse og anvendelsesområde	
Lysteknisk		Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,4 mg
Farvekode	TUV	UV	
Farvebetegnelse	- [Ikke specificeret]	UV-C-stråling efter 100 timer	18,7 W
Forringelse i løbet af driftslevetid	20 %	Produktdata	
Drift og el		Ordreproduktnavn	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
Strømforbrug	55 W	Det fulde produktnavn	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,525 A	Full EOC	871150063379840
Spænding (nom.)	105 V	Ordrekode	63379840
Spænding (nom.)	105 V	Materialenr. (12NC)	927908704007
		SAP-tæller – antal pr. pakke	1
		EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500633798

TUV PL-L


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500633804

Målskitse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

