



# TUV PL-L

## TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

### Данные о продукции

| Общая информация                                    |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Цоколь                                              | 2G11 [2G11]    |
| Срок эксплуатации (ном.)                            | 9 000 часов    |
| Технические характеристики освещения                |                |
| Код цвета                                           | TUV            |
| Обозначение цвета                                   | - [Не указано] |
| Снижение светового потока при полезном сроке службы | 20 %           |
| Эксплуатационные и электрические характеристики     |                |
| Энергопотребление                                   | 55 В           |
| Ток лампы (ном.)                                    | 0,525 А        |
| Напряжение (ном.)                                   | 105 Вт         |
| Напряжение (ном.)                                   | 105 Вт         |
| Механические компоненты и корпус                    |                |
| Форма колбы                                         | 2xT16          |


| Соответствие требованиям и область применения |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Содержание ртути (Hg) (ном.)                  | 4,4 mg                    |
| УФ-излучение                                  |                           |
| Излучение УФ-С после 100 ч                    | 18,7 В                    |
| Данные об изделии                             |                           |
| Название продукта для заказа                  | TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25 |
| Полное название продукта                      | TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25 |
| Полный код продукта                           | 871150063379840           |
| Код заказа                                    | 927908704007              |
| Материал № (12NC)                             | 927908704007              |
| Нумератор — количество на упаковку            | 1                         |
| EAN/UPC — продукт/короб                       | 8711500633798             |
| Нумератор — упаковок на внешний короб         | 25                        |
| EAN/UPC — короб                               | 8711500633804             |

Чертеж размеров



| Product                   | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25 | 18 mm    | 38 mm   | 505 mm  | 530 mm  | 535 mm  |

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

