



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L es una lámpara fluorescente compacta lineal de media a alta potencia, que se usa típicamente en luminarias de techo para iluminación general en comercios, hotelería y aplicaciones de oficina que requieren niveles de iluminación más altos. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. Está diseñada para funcionar con dispositivos de control de alta frecuencia tanto electrónicos como electromagnéticos y cuenta con una base de lámpara a presión.

Advertencias y seguridad

- Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara así como el dispositivo de control utilizado
- La vida útil es más corta cuando se utiliza el interruptor con frecuencia y no se precalientan correctamente los electrodos
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevuala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (promedio) (nominal)		87 lm/W	
Tapa-base	2G11 [2G11]	Índice de producción de color (IRC)		80	
Referencia de medición de flujo	Sphere				
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos			
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Consumo de energía	55,3 W		
Flujo luminoso	4.700 lm	Corriente de la lámpara (nominal)	0,525 A		
Designación de color	Blanco frío (CW)	Controles y atenuación			
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,38	Regulable	SI		
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,38				
Temperatura de color correlacionada	4000 K				

MASTER PL-L 4 Pin

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,0 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	56 kWh
Número de registro EPREL	423314

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25
Nombre del producto completo	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25


Full EOC	871150061542840
Código del pedido	927908708470
N.º de material (12NC)	927908708470
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500615428
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8711500615527

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25

