



MASTER PL-L Xtra Polar 4 Broches

MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra Polar est une lampe fluocompacte linéaire à haute puissance, généralement utilisée pour les applications à basse température telles que l'éclairage extérieur et les chambres froides. Les lampes MASTER PL-L Xtra Polar sont également synonymes de coûts de fonctionnement sensiblement réduits, grâce à leur durée de vie plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-L standard et à leur taux de défaillance précoce extrêmement bas. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle tant électromagnétique qu'électronique HF et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement

Données du produit


Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.) 3000 K	
Culot	2G11 [2G11]	Efficacité lumineuse (nominale)	87 lm/W
		Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Consommation électrique	55.0 W
Flux lumineux	4'800 lm		
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)		

MASTER PL-L Xtra Polar 4 Broches

Courant lampe (nom.)	0.550 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3.0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	61 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/830/4P 1CT/25


Nom de produit complet	MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/830/4P 1CT/25
Code EOC	871150026784940
Code de commande	26784940
Code 12NC	927908983015
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500267849
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500267856

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/ 830/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	509.2 mm	535 mm	541.6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra Polar 4 Broches

