



# TUV PL-L

## TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25

TUV PL-L lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en topudledning på 253,7 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilden giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


### Produkt data

|                                      |                       |                                         |                           |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Generelle oplysninger</b>         |                       | <b>Mekanik og armaturhus</b>            |                           |
| Fod                                  | 2G11                  | Lyskildeform                            | 2xT16                     |
| Driftslevetid (nom.)                 | 9.000 t               | <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |                           |
| <b>Lysteknisk</b>                    |                       | Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)         | 4,4 mg                    |
| Farvekode                            | TUV                   | <b>UV</b>                               |                           |
| Farvebetegnelse                      | - [Ikke specificeret] | UV-C-stråling efter 100 timer           | 20,6 W                    |
| Forringelse i løbet af driftslevetid | 20 %                  | <b>Produktdata</b>                      |                           |
| <b>Drift og el</b>                   |                       | Ordreproduktnavn                        | TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25 |
| Strømforbrug                         | 67 W                  | Det fulde produkt navn                  | TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25 |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)        | 0,800 A               | Full EOC                                | 871150071034540           |
| Spænding (nom.)                      | 84 V                  | Ordrekode                               | 71034540                  |
| Spænding (nom.)                      | 84 V                  | Materialenr. (12NC)                     | 927909004007              |
|                                      |                       | SAP-tæller – antal pr. pakke            | 1                         |
|                                      |                       | EAN/UPC – Produkt/Æske                  | 8711500710345             |

TUV PL-L


|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 25            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711500710352 |

Målskitse



| Product                   | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25 | 18 mm    | 38 mm   | 390 mm  | 415 mm  | 420 mm  |

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25

