



TUV PL-L

TUV PL-L 95W HO 25PK

Les lampes TUV PL-L sont des lampes UVC (germicides) compactes utilisées dans les unités résidentielles de désinfection de l'air et de l'eau. La taille compacte des lampes permet de concevoir un système de petite taille et de profiter d'une souplesse de conception. Les lampes TUV PL-L offrent un rayonnement UV presque constant sur toute leur durée de vie, pour une sécurité maximale de la désinfection et un système de haute efficacité. Grâce au culot à embout simple de la lampe, le remplacement des lampes est facile.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.


Données du produit

Renseignements généraux		Tension (nom.)		115 V
Culot-Base	2G11 [2G11]	Tension (nom.)		115 V
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h	Mécanique et boîtier		
Données techniques sur l'éclairage		Forme de l'ampoule		2xT16
Code de couleur	TUV	Approbation et utilisation		
Désignation de couleur	- [Non spécifié]	Contenu en mercure (Hg) (nom.)		4,4 mg
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %	UV		
Fonctionnement et électricité		Rayonnement UV-C à 100 h		28,1 W
Consommation	90 W			
Courant de la lampe (nom.)	0,8 A			

Données de produit	
Nom du produit de la commande	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25
Nom complet du produit	TUV PL-L 95W HO 25PK
Full EOC	871150088829740
Code de commande	137257
Numéro de matériau (12 N.C.)	927909804007


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500888297
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
EAN/CUP – Boîte	8711500888303

Schéma dimensionnel



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

