



TUV PL-L

TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2G11 [2G11]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	High Frequency [High Frequency (HF)]

Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	90 W
Ток лампы (ном.)	0,8 A
Напряжение (ном.)	115 V

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	4 Pins (4P)

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg

УФ-излучение	
Излучение УФ-С	27,0 W

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150088829740
Название продукта для заказа	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25
EAN/UPC — продукт	8711500888297
Код заказа	927909804007
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927909804007
Вес нетто (шт.)	134,000 g



Предупреждение и условия безопасности

Чертеж размеров

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

TUV PL-L 95W/4P HO

Фотометрические данные



XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

