



MASTER PL-R Eco (4-tupainen)



MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco on erittäin tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii alasvalaistukseen. Sinä on kuusi rinnakkaista putkea, joissa on innovatiivinen kierrettävä ja lukittava lampun kanta. Suunniteltu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa. MASTER PL-R Eco -lampussa käytetään Philipsin kehittämää ja patentoimaa alkuperäistä siltatekniikkaa. Se takaa optimaalisen tehon ja merkittävästi korkeamman suorituskyvyn kuin käytettäessä tavallisia, pienikokoisia loisteputkilamppuja. Lisäksi MASTER PL-R Eco -lamppujen höyrykäyttöikä on ylivoimaisen valovirran pysyvyyden ansiosta yli kaksinkertainen verrattuna tavallisiin, pienikokoisiin loisteputkilamppuihin. Kiinnittäminen ja irrottaminen käy helposti kierrettävän ja lukittavan lampun kannan ansiosta. Lisäksi valaisimen kiinnitys on luja.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valovirta	
Kanta	GR14Q-1 [GR14q-1]	Valovirta	1 000 lm
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Valaistuksen tekniset tiedot		Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
		Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
		Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	72 lm/W


MASTER PL-R Eco (4-nastainen)

Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	14,7 W
Lampun virta (nim.)	0,150 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	15 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423321

Tuotetiedot


Tilastuotteen nimi	MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026598270
Paikallisen koodin kuvaus	4924321
Tilaukoodi	26598270
Tuotekoodi (12NC)	927909984050
Paikallinen koodi	4924321
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500265982
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500266002

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	99,7 mm	120,0 mm	126,6 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-R Eco (4-nastainen)

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

