



# PL-T Triple 4-Pin Base

## PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GX24q-2

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	835 [CCT of 3500K]
Flux lumineux	1 175 lm
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	65,3 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82

Fonctionnement et électricité	
Consommation	18,0 W
Courant de la lampe (nom.)	0,225 A

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui


Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg

Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO
Nom complet du produit	PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO
Code de commande	458224
Numéro de matériau (12 CN)	927910583550
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677268206
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677458220


# PL-T Triple 4-Pin Base

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO

## Durée de vie




Lumen Maintenance Diagram - PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO



Life Expectancy Diagram - PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO

## PL-T Triple 4-Pin Base

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram - PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO

