



# MASTER PL-T TOP 4 stift

## MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips amalgamteknik garanterar optimala prestanda i miljöer med varierande temperatur, vilket ger betydligt högre ljusflöde och effektivitet. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GX24Q-2 [ GX24q-2]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	98 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	97 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	90 %
Ljusteknik	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	1200 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1200 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	67 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	92 %
LLMF 4 000 tim specificerat	88 %

LLMF 6 000 tim specificerat	85 %
LLMF 6 000 tim specificerat	84 %
LLMF 12 000 tim specificerat	81 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Lampström (nom)	0,220 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	4P [ 4-stifts]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A

# MASTER PL-T TOP 4 stift


Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	21 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871150088941670
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500889416
Beställningsnummer	88941670

E-nummer	8345230
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927910884069
Nettovikt (stycke)	58,000 g
ILCOS kod	FSM-18/40/1B-E-GX24q=2

## Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


## Måttskiss




PL-T TOP 18W/840/4P A

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

## Fotometriska data



Ljutfärg /840



Ljutfärg /840

# MASTER PL-T TOP 4 stift

## Livslängd

