



PL-T Triple 4-Pin Base

PL-T 32W/827/A/4P/ALTO

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.

Données du produit


Renseignements généraux		SLMF 8 000 h nom.		SLMF 12 000 h nom.	
Culot	GX24Q-3 [GX24q-3]		84 %		81 %
LSF préch. 2000 h nom, 3 h	99 %	Fonctionnement et électricité			
LSF préch. 4000 h nom 3 h	98 %	Power (Rated) (Nom)	33,0 W		
LSF préch. 6000 h nom, 3 h	97 %	Courant de la lampe (nom.)	0,320 A		
LSF préch. 8000 h nom, 3 h	90 %	Température			
Données techniques sur l'éclairage		Température de conception (nom.)	28 °C		
Code de couleur	827 [TCP de 2700 K]	Commandes et gradation			
Flux lumineux (nom.)	2250 lm	Intensité réglable	Yes		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2250 lm	Mécanique et boîtier			
Désignation de couleur	Incandescent White	Renseignements sur le culot	4P		
Température selon la couleur corrélée (nom.)	2700 K	Approbation et utilisation			
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	68,2 lm/W	Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	B		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82				
SLMF 2 000 h nom.	92 %				
SLMF 4 000 h nom.	88 %				
SLMF 6 000 h nom.	85 %				

PL-T Triple 4-Pin Base

Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-T 32W/827/A/4P/ALTO
EAN/CUP – Produit	046677384432
Code de commande	458281
Numérateur – Quantité par emballage	1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	927911082750
Poids net (pièce)	70,000 g
ILCOS Code	FSM-32/27/1B-E-GX24q=3


Schéma dimensionnel




PL-T ALTO 32W/827/4P A

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-T 32W/827/A/4P/ALTO	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

Données photométriques





Couleur /827



Couleur /827

Durée de vie



PL-T Triple 4-Pin Base

Durée de vie

