



MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T TOP jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře požadující vyšší úroveň osvětlení. Amalgámová technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v širokém teplotním rozmezí použití a nabízí výrazně vyšší světelný tok a účinnost. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GX24Q-4 [GX24q-4]	zz systému 6000h jmen.	85 %
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	13000 h	zz systému 8000h jmen.	84 %
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 12000h jmen.	81 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	98 %		
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	97 %		
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	90 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Power (Rated) (Nom)	42 W
Světelný tok (jmen.)	3200 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,320 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3050 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Temperature	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Měrný výkon (jmen.) (min.)	80 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	82	Controls and Dimming	
zz systému 2000h jmen.	92 %	Regulovatelné	Ano
zz systému 4000h jmen.	88 %		
		Mechanical and Housing	
		Informace na patici	4P [4 kolíky]
		Approval and Application	
		Štítek energetické účinnosti (EEL)	A

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh

Product Data


Úplný kód výrobku	871150061008970
Objednací název produktu	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500610089
Objednací kód	61008970

Local Code	PLTTOP42840
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927912284069
Celková hmotnost (kus)	83,000 g
ILCOS Code	FSMH-42/40/1B-L/P-GX24q=4

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-T TOP 42W/840/4P A

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Fotometrické údaje



Barva světla /840



Barva světla /840

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Životnost

