



MASTER PL-T TOP 4P



MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	GX24Q-4 [GX24q-4]	Energieverbrauch	42,0 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0,320 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	3.000 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38	Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	42 kWh
Bemessungslichtausbeute (min.)	80 lm/W	EPREL Registrierungsnummer	423332
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

MASTER PL-T TOP 4P


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC
Gesamt-Produktcode	871150061008970
Bestellcode	61008970
Material-Nr. (12NC)	927912284069

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500610089
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500610164

Abmessungsskizzen


Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Lebensdauer




Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/
5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4P

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

