



MASTER PL-T TOP 4-nastainen

MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Philipsin amalgaamitekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella, korkean valontuoton ja tehokkuuden. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-4 [GX24q-4]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	13000 h
LSF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF esilämm. 8000h, 3h	90 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	3200 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3050 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	92 %
LLMF 4000 h nimellinen	88 %

LLMF 6000 h nimellinen	85 %
LLMF 8000 h nimellinen	84 %
LLMF 12000 h nimellinen	81 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	42 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A

MASTER PL-T TOP 4-nastainen


Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	42 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150061008970
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500610089
Tilauuskoodi	61008970

Sähkönumero	4923335
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	50
Materiaalinumero (12NC)	927912284069
Nettopaino (kappale)	83,000 g
ILCOS Code	FSMH-42/40/1B-L/P-GX24q=4

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.


Mittapiirros




PL-T TOP 42W/840/4P A

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Valonjakotiedot



Värisävy /840



Värisävy /840

MASTER PL-T TOP 4-nastainen

Käyttöikä

