



MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame



MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie Amalgame de Philips garantit des performances optimales dans les applications présentant une ample gamme de températures, permettant des niveaux d'efficacité et de flux sensiblement plus élevés. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales		Coordonnée chromatique X		0.38
Culot	GX24Q-4 [GX24q-4]	Coordonnée chromatique Y		0.38
Référence de mesure de flux	Sphere	Température de couleur corrélée (nom.)		4000 K
Données techniques de l'éclairage		Efficacité lumineuse (nominale) (min.)		80 lm/W
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Indice de rendu de couleur (IRC)		80
Flux lumineux	3'000 lm	Fonctionnement et électricité		
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Consommation électrique		42.0 W


MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

Courant lampe (nom.)	0.320 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1.4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	42 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423332

Schéma dimensionnel



Données photométriques





Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
Nom de produit complet	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC
Code EOC	871150061008970
Code de commande	61008970
Code 12NC	927912284069
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500610089
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500610164

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm


MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

