



# MASTER PL-T TOP 4 stift



## MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips amalgamteknik garanterar optimala prestanda i miljöer med varierande temperatur, vilket ger betydligt högre ljusflöde och effektivitet. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata


| Allmän information              |                    | Ljusutbyte (märkvärde) (min) |         |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| Sockel                          | GX24Q-5 [GX24q-5]  | Färgåtergivningsindex        | 80      |
| Mätreferens för ljusflöde       | Sphere             | Drift och elektricitet       |         |
| Ljusteknik                      |                    | Effektförbrukning            | 57,0 W  |
| Färgkod                         | 840 [CCT of 4000K] | Lampström (nom)              | 0,320 A |
| Ljusflöde                       | 4 000 lm           | Styrenheter och dimring      |         |
| Färgbeteckning                  | Kallvit (CW)       | Dimbar                       | Ja      |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)  | 0,38               |                              |         |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)  | 0,38               |                              |         |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 4000 K             |                              |         |

# MASTER PL-T TOP 4 stift

| Användning och godkännande      |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Energieffektivitetsklass        | G                                          |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (max)   | 1,4 mg                                     |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)   | 1,4 mg                                     |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 57 kWh                                     |
| EPREL-registreringsnummer       | 423334                                     |
| Produktdata                     |                                            |
| Beställningsproduktnamn         | MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX |
| Fullständigt produktnamn        | MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/<br>5X10CC  |


|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                  | 871150061034870 |
| Beskrivning av lokal kod                  | 8345226         |
| Beställningsnummer                        | 61034870        |
| Materialnummer (12NC)                     | 927912484069    |
| Lokal kod                                 | 8345226         |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8711500610348   |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 50              |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8711500610409   |

## Måttskiss



| Product                                    | D (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|--------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX | 41 mm   | 157,7 mm | 182,0 mm | 197,7 mm |


## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 stift


Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX

