



MASTER PL-T Xtra 4-nastainen

MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. MASTER PL-T Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-T -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-3 [GX24q-3]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	33000 h
LSF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF esilämm. 8000h, 3h	96 %
LSF esilämm. 16000h nim.,3h	94 %
LSF esilämm. 20000h, 3h	90 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	2300 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2400 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)

Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	92 %
LLMF 4000 h nimellinen	88 %
LLMF 6000 h nimellinen	86 %
LLMF 8000 h nimellinen	84 %
LLMF 12000 h nimellinen	81 %
LLMF 16000 h nimellinen	79 %
LLMF 20000 h nimellinen	78 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A

MASTER PL-T Xtra 4-nastainen


Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	35 kWh

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150089743570
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500897435
Tilauskoodi	89743570
Sähkönumero	4922820
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	50
Materiaalinumero (12NC)	927912584014
Nettopaino (kappale)	70,000 g
ILCOS Code	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros





PL-T Xtra 32W/840/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

MASTER PL-T Xtra 4-nastainen





Valonjakotiedot



Värisävy /840

Värisävy /840

Käyttöikä



MASTER PL-T Xtra 4-nastainen

