



# MASTER PL-T Xtra 4 Pin

## MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere lysnivåer. Lyskildene i MASTER PL-T Xtra-serien har dessuten betraktelig lavere totale driftskostnader takket være den lange levetiden (over dobbelt så lang som for en standard MASTER PL-T-lyskilde) og den lave forekomsten av tidlige feil. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

### Produktdata

Generell informasjon		Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	
Lyskildefeste	GX24Q-4 [ GX24q-4]	Fargegjengivelse (nom)	82
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	33000 h	LLMF 2000 timer, målt	92 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	LLMF 4000 timer, målt	88 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	LLMF 6000 timer, målt	86 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	LLMF 8000 timer, målt	84 %
LSF Preheat 8000 h Rated	96 %	LLMF 12000 timer, målt	81 %
LSF Preheat 16000 h Rated	94 %	LLMF 16000 timer, målt	79 %
LSF Preheat 20000 h Rated	90 %	LLMF 20000 timer, målt	78 %
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	840 [ CCT av 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	41.0 W
Lysstrøm (nom.)	3200 lm	lyskildestrøm (nom.)	0,320 A
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3050 lm		
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)		
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K		

## MASTER PL-T Xtra 4 Pin


Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	4P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	45 kWh

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150089749770
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500897497
Bestillingskode	89749770
EI-nummer	3820868
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	50
Materialenr. (12NC)	927912684014
Nettvekt (stykk)	83,000 g
ILCOS Code	FSMH-42/40/1B-L/P-GX24q=4

### Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Målskisse





PL-T Xtra 42W/840/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

# MASTER PL-T Xtra 4 Pin





## Fotometriske data



Fargekode /840

Fargekode /840

## Levetid



## MASTER PL-T Xtra 4 Pin

