



MASTER PL-T Xtra 4 pinowe



MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Dodatkowo lampy MASTER PL-T Xtra oferują znacznie niższe koszty operacyjne. Wynika to z ich żywotności (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-T) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie koloru	
Podstawa-nasadka	GX24q-4	Chłodny biały (CW)	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38
Dane techniczne oświetlenia		Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Strumień Świetlny	3 000 lm	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	74 lm/W
		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

MASTER PL-T Xtra 4 pinowe

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	42,0 W
Lamp Current (Nom)	0,320 A

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----


Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	3 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423338

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
Pełna nazwa produktu	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150089749770
Kod zamówienia	89749770
Materiał Nr (12NC)	927912684014
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500897497
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500897510

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-T Xtra 4 pinowe

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

