



MASTER PL-T Xtra 4 Patillas

MASTER PL-T XTRA 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios y oficinas que exigen mayores niveles de iluminación. Las lámparas MASTER PL-T Xtra también proporcionan menores costes de explotación gracias a su vida útil, que es más del doble que la de una lámpara MASTER PL-T estándar, y su índice de fallos tempranos muy baja. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 4 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

| Información general | |
|---|--------------------|
| Base del casquillo | GX24Q-5 [GX24q-5] |
| Datos técnicos de la luz | |
| Código de color | 830 [CCT of 3000K] |
| Flujo luminoso | 4.300 lm |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000 K |

| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 75 lm/W |
|--|---------|
| Índice de reproducción cromática (IRC) | >80 |
| Operativos y eléctricos | |
| Consumo de energía | 56,0 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 0,320 A |

MASTER PL-T Xtra 4 Patillas

Controles y regulación

| | |
|-----------|----|
| Regulable | Sí |
|-----------|----|

Aprobación y aplicación


| | |
|-----------------------------------|--------|
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 3,0 mg |
| Consumo energético kWh/1000 h | 59 kWh |

Datos de producto

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de producto del pedido | MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX |
| Nombre completo del producto | MASTER PL-T XTRA 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX |


| | |
|--|-----------------|
| Full EOC | 871150089752770 |
| Código de pedido | 89752770 |
| Código 12NC | 927912783014 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8711500897527 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 50 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8711500897541 |

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---|---------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX | 41,0 mm | 157,7 mm | 182,0 mm | 197,7 mm |



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-T Xtra 4 Patillas

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

