



MASTER PL-T 2 pinowe

MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach, gdzie wymagane jest mocniejsze oświetlenie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektromagnetycznymi statecznikami
- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	
Podstawa-nasadka	GX24D-1 [GX24d-1]	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	62 lm/W
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10 000 h		82
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Zużycie energii	13 W
Strumień Świetlny	900 lm	Lamp Current (Nom)	0,170 A
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)		
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K		

MASTER PL-T 2 pinowe

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Certyfikaty i zastosowania

Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 1,4 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 17 kWh


Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Pełna nazwa produktu MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10CC


Full EOC	871150055973970
Kod zamówienia	55973970
Materiał Nr (12NC)	927914184071
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500559739
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500272133

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	66,7 mm	91,0 mm	114,2 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2 pinowe

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

