



MASTER PL-T 2 Broches

MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX24D-2 [GX24d-2]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	1'200 lm
Désignation de la couleur	Blanc incandescent

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	67 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	18.0 W
Courant lampe (nom.)	0.225 A

MASTER PL-T 2 Broches

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Approbation et application


Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	22 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT/5X10BOX
Nom de produit complet	MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT/5X10CC


Code EOC	871150055979170
Code de commande	55979170
Code 12NC	927914382771
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500559791
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500559814

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	71.8 mm	96.0 mm	119.2 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2 Broches

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

